



Cabos de conexão com conector de válvula

VVDAB031--S0005H03STGH030MSS

Artigo não mais disponível - registro de arquivo



Área de aplicação

Característica especial

sem halogênio

Dados elétricos

Tensão de operação

[V]

< 24 AC/DC

Proteção contra sobretensão

sim; (VDR)

Condições ambientais

Temperatura ambiente

[°C]

-25...90

Proteção

IP 67

Dados mecânicos

Dimensões

[mm]

15 x 15 x 46,5

Materiais

TPU

Material do invólucro

TPU

Material porca

latão, niquelado

Displays / elementos de operação

Display

Status de chaveamento

1 x LED, amarelo

Acessórios

Material incluído

parafuso

área para marcação

Observações

Unidades por embalagem

1 peça

Cabos de conexão com conector de válvula

VVDAB031--S0005H03STGH030MSS

conexão elétrica - conector

Conexão: 1 x M12, reto; codificação: A; Corpo: TPU; Bloqueio: latão, niquelado



conexão elétrica

cabo: 5 m, PUR, sem halogênio; 3 x 0,5 mm²

Conexão



conexão elétrica - soquete

Conexão: 1 x válvula da forma de construção B conforme DIN, angular (90°); Corpo: TPU; Bloqueio: latão, niquelado

