




Soquete confeccionável

SDOAH042PLSFKPG

Artigo não mais disponível - registro de arquivo

Produtos alternativos: E11510
Quando selecionar um item alternativo, por favor verifique possíveis diferenças técnicas.



Dados elétricos		
Tensão de operação	[V]	10...30 DC
Saídas		
Função elétrica		PNP
Condições ambientais		
Temperatura ambiente	[°C]	-40...85
Proteção		IP 67
Dados mecânicos		
Dimensões	[mm]	30 x 18 x 35
Materiais		PBT; PA
Material do invólucro		PBT / PA
Material porca		PA
Displays / elementos de operação		
Display	Status de chaveamento	1 x LED, amarelo
	em operação	1 x LED, verde
Observações		
Unidades por embalagem		1 peça

E10064



Soquete confeccionável

SDOAH042PLSFKPG

conexão elétrica

terminais: ...0,75 mm²; Revestimento do cabo: Ø 4...6 mm

conexão elétrica - soquete

Conexão: 1 x M12, angular (90°); codificação: A; Corpo: PBT / PA; Bloqueio: PA



Conexão

