




Soquete confeccionável

SDOAT052--SFKPG

Artigo não mais disponível - registro de arquivo



Dados elétricos		
Tensão de operação	[V]	10...30 DC
Saídas		
Função elétrica		PNP
Condições ambientais		
Temperatura ambiente	[°C]	-30...80
Proteção		IP 65
Dados mecânicos		
Dimensões	[mm]	48 x 30 x 65
Materiais		PA
Material do invólucro		PA
Material porca		PA
Displays / elementos de operação		
Display	Status de chaveamento	1 x LED, amarelo
	em operação	1 x LED, verde
Observações		
Unidades por embalagem		1 peça

E10084



Soquete confeccionável

SDOAT052--SFKPG

conexão elétrica

terminais: ...1,5 mm²; Prensa Cabo: PG 9

conexão elétrica - soquete

Conexão: 1 x Ø 28 mm, angular (90°); codificação: A; Corpo: PA; Bloqueio: PA



Conexão

