


Soquete confeccionável

SDOAT050--SFKPG

Artigo não mais disponível - registro de arquivo



Dados elétricos

Tensão de operação	[V]	20...250 AC/DC
--------------------	-----	----------------

Condições ambientais

Temperatura ambiente	[°C]	-25...80
Proteção		IP 65

Dados mecânicos

Peso	[g]	65,2
Materiais		PA
Material do invólucro		PA

Observações

Unidades por embalagem		1 peça
------------------------	--	--------



Soquete confeccionável

SDOAT050--SFKPG

conexão elétrica

terminais: ...1,5 mm²; Revestimento do cabo: Ø 5...11 mm

conexão elétrica - soquete

Conexão: 1 x Ø 28 mm, angular (90°); codificação: A; Corpo: PA



Conexão

