
# E10089

## Soquete confeccionável

SDOAH042PLSFKPG

Artigo não mais disponível - registro de arquivo




| | | |
|---|---|---|
| **Dados elétricos** | | |
| Tensão de operação | [V] | 10...30 DC |
| **Saídas** | | |
| Função elétrica | | NPN |
| **Condições ambientais** | | |
| Temperatura ambiente | [°C] | -30...80 |
| Proteção | | IP 65 |
| **Dados mecânicos** | | |
| Dimensões | [mm] | 20 x 34 x 32 |
| Materiais | | PA |
| Material do invólucro | | PA |
| Material porca | | PA |
| **Displays / elementos de operação** | | |
| Display | Status de chaveamento | 1 x LED, amarelo |
| | em operação | 1 x LED, verde |
| **Notas** | | |
| Quantidade | | 1 peça |

# E10089

## Soquete confeccionável

SDOAH042PLSFKPG

### conexão elétrica

terminais: ...0,5 mm²; Prensa Cabo: PG 7

### conexão elétrica - soquete

Conexão: 1 x M12, angular (90º); codificação: A; Corpo: PA; Bloqueio: PA




### Conexão

