

E10095




Soquete confeccionável

SDOAH042ZDSFKPG

Artigo não mais disponível - registro de arquivo

Produtos alternativos: E11510

Quando selecionar um item alternativo, por favor verifique possíveis diferenças técnicas.



Dados elétricos

Tensão de operação [V] 10...30 DC

Saídas

Função elétrica NPN

Condições ambientais

Temperatura ambiente [°C] -25...90

Proteção IP 67

Dados mecânicos

Dimensões [mm] 36 x 20 x 31

Materiais PA

Material do invólucro PA

Material porca zinco moldado sob pressão, niquelado

Displays / elementos de operação

Display Status de chaveamento 1 x LED, amarelo
em operação 1 x LED, verde

Observações

Unidades por embalagem 1 peça

E10095



Soquete confeccionável

SDOAH042ZDSFKPG

conexão elétrica

terminais: ...0,75 mm²; Prensa Cabo: PG 7

conexão elétrica - soquete

Conexão: 1 x M12, angular (90°); codificação: A; Corpo: PA; Bloqueio: zinco moldado sob pressão, niquelado



Conexão

