

E10096




Cabo de conexão com soquete

ADOGH040PLS0002E03

Artigo não mais disponível - registro de arquivo

Produtos alternativos: E10915

Quando selecionar um item alternativo, por favor verifique possíveis diferenças técnicas.



Dados elétricos

Tensão de operação	[V]	10...55 DC
--------------------	-----	------------

Condições ambientais

Temperatura ambiente	[°C]	-40...90
Proteção		IP 67

Dados mecânicos

Dimensões	[mm]	15 x 15 x 42
Materiais		PUR
Material do invólucro		PUR
Material porca		PUR

Observações

Unidades por embalagem		1 peça
------------------------	--	--------

E10096



Cabo de conexão com soquete


ADOGH040PLS0002E03

conexão elétrica

cabo: 2 m, PVC; 3 x 0,34 mm² (7 x Ø 0,25 mm)

conexão elétrica - soquete

Conexão: 1 x M12, reto; codificação: A; Corpo: PUR; Bloqueio: PUR



Conexão

