

E10098




Soquete confeccionável

SDOAH041PLSFKPG

Artigo não mais disponível - registro de arquivo

Produtos alternativos: E11510

Quando selecionar um item alternativo, por favor verifique possíveis diferenças técnicas.



Dados elétricos

Tensão de operação [V] 10...30 DC

Saídas

Função elétrica PNP

Condições ambientais

Temperatura ambiente [°C] -30...80

Proteção IP 65

Dados mecânicos

Dimensões [mm] 20 x 34 x 32

Materiais PA

Material do invólucro PA

Material porca PA

Displays / elementos de operação

Display Status de chaveamento 1 x LED, amarelo

Observações

Unidades por embalagem 1 peça

E10098



Soquete confeccionável

SDOAH041PLSFKPG

conexão elétrica

terminais: ...0,5 mm²; Prensa Cabo: PG 7

conexão elétrica - soquete

Conexão: 1 x M12, angular (90°); codificação: A; Corpo: PA; Bloqueio: PA



Conexão

