




Soquete confeccionável

SDOAH041PLSFKPG

Artigo não mais disponível - registro de arquivo



Dados elétricos		
Tensão de operação	[V]	10...30 DC
Saídas		
Função elétrica		NPN
Condições ambientais		
Temperatura ambiente	[°C]	-30...80
Proteção		IP 65
Dados mecânicos		
Dimensões	[mm]	20 x 34 x 32
Materiais		PA
Material do invólucro		PA
Material porca		PA
Displays / elementos de operação		
Display	Status de chaveamento	1 x LED, amarelo
Observações		
Unidades por embalagem		1 peça

E10099



Soquete confeccionável

SDOAH041PLSFKPG

conexão elétrica

terminais: ...0,5 mm²; Prensa Cabo: PG 7

conexão elétrica - soquete

Conexão: 1 x M12, angular (90°); codificação: A; Corpo: PA; Bloqueio: PA



Conexão

