

Conector do adaptador

ESTGB030MSS00,3E03 (PG13,5)

Artigo não mais disponível - registro de arquivo

No scale drawing available

Área de aplicação

Característica especial

Contatos banhados a ouro

Dados elétricos

Tensão de operação

[V]

< 600 AC/DC

Condições ambientais

Temperatura ambiente

[°C]

-20...100

Proteção

IP 68

Dados mecânicos

Peso

[g]

45,36

Rosca de instalação

1/2" NPT

Materiais

alumínio anodizado

Material do invólucro

alumínio, anodizado

Observações

Unidades por embalagem


1 peça

conexão elétrica

, PVC; 3 x 1,5 mm² / AWG 16

conexão elétrica - conector

Conexão: 1 x 7/8", reto; codificação: A; Corpo: alumínio, anodizado; Contatos: dourado




E10103



Conector do adaptador

ESTGB030MSS00,3E03 (PG13,5)

Conexão



BK =	Cores dos fios :
GN =	preto
WH =	verde
	branco