




Soquete confeccionável

SDOAH040PLSFKPG



Dados elétricos		
Tensão de operação	[V]	< 250 AC
Condições ambientais		
Temperatura ambiente	[°C]	-40...85
Proteção		IP 67
Dados mecânicos		
Peso	[g]	15,2
Dimensões	[mm]	36 x 20 x 30
Materiais		PBT
Material do invólucro		PBT
Material porca		PA
Observações		
Unidades por embalagem		1 peça

E10108



Soquete confeccionável

SDOAH040PLSFKPG

conexão elétrica

terminais parafusados: ...0,5 mm²; Prensa Cabo: PG 7

conexão elétrica - soquete

Conexão: 1 x M12, angular (90°); codificação: B; Corpo: PBT; Bloqueio: PA



Conexão

