


Conector do adaptador

ESTGB040MSS00,3E03 (PG13,5)

Artigo não mais disponível - registro de arquivo



1 anel O

Área de aplicação

Característica especial

Contatos banhados a ouro

Dados elétricos

Tensão de operação

[V]

< 600 AC/DC

Condições ambientais

Temperatura ambiente

[°C]

-20...100

Proteção

IP 68

Dados mecânicos

Peso

[g]

45,5

Rosca de instalação

1/2" NPT

Materiais

alumínio anodizado

Material do invólucro

alumínio, anodizado

Observações

Unidades por embalagem

1 peça

E10110



Conector do adaptador

ESTGB040MSS00,3E03 (PG13,5)

conexão elétrica


, PVC; 4 x 0,34 mm² / AWG 22

conexão elétrica - conector

Conexão: 1 x 7/8", reto; codificação: A; Corpo: alumínio, anodizado; Contatos: dourado



Conexão



BK =	Cores dos fios :
GN =	preto
RD =	verde
WH =	vermelho
	branco