




Cabo de conexão com soquete

ADOAH040PLS0005E03

Artigo não mais disponível - registro de arquivo



Dados elétricos		
Tensão de operação	[V]	10...55 DC
Condições ambientais		
Temperatura ambiente	[°C]	-40...90
Proteção		IP 67
Dados mecânicos		
Dimensões	[mm]	25 x 15 x 32
Materiais		PUR
Material do invólucro		PUR
Material porca		PUR
Observações		
Unidades por embalagem		1 peça

conexão elétrica

cabo: 5 m, PVC; 3 x 0,34 mm² (7 x Ø 0,25 mm)

conexão elétrica - soquete

Conexão: 1 x M12, angular (90°); codificação: A; Corpo: PUR; Bloqueio: PUR



E10128



Cabo de conexão com soquete

ADOAH040PLS0005E03

Conexão

