


Soquete confeccionável

SDOGJ040PLSFKPG



Dados elétricos

Tensão de operação	[V]	< 250 AC/DC
Capacidade de carga total	[A]	4; (...40 °C)

Condições ambientais

Temperatura ambiente	[°C]	-40...85
Proteção		IP 65

Dados mecânicos

Peso	[g]	26,6
Dimensões	[mm]	25 x 25 x 56
Materiais		PA
Material do invólucro		PA
Material porca		ULTRAMID

Observações

Unidades por embalagem		1 peça
------------------------	--	--------

E10137



Soquete confeccionável

SDOGJ040PLSFKPG

conexão elétrica

terminais: ...0,75 mm²; Revestimento do cabo: Ø 6...8 mm

conexão elétrica - soquete

Conexão: 1 x M18, reto; codificação: A; Corpo: PA; Bloqueio: ULTRAMID



Conexão

