


Cabo de conexão com soquete

ADOAH042ZDS0002A03

Artigo não mais disponível - registro de arquivo



Dados elétricos

Tensão de operação	[V]	10...30 DC
--------------------	-----	------------

Saídas

Função elétrica	PNP
-----------------	-----

Condições ambientais

Temperatura ambiente	[°C]	-30...90
----------------------	------	----------

Proteção	IP 67
----------	-------

Dados mecânicos

Dimensões	[mm]	26 x 15 x 38
-----------	------	--------------

Materiais	PUR
-----------	-----

Material do invólucro	PUR
-----------------------	-----

Material porca	latão, niquelado
----------------	------------------

Displays / elementos de operação

Display	Status de chaveamento	1 x LED, amarelo
	em operação	1 x LED, verde

Observações

Unidades por embalagem	1 peça
------------------------	--------

E10150



Cabo de conexão com soquete

ADOAH042ZDS0002A03

conexão elétrica


cabo: 2 m, PUR / PVC, preto, Ø 4,5 mm; 3 x 0,34 mm²

conexão elétrica - soquete

Conexão: 1 x M12, angular (90°); codificação: A; Corpo: PUR; Bloqueio: latão, niquelado



Conexão



BK =
BN =
BU =

Cores dos fios :
preto
marrom
azul