E10160


Cabo de conexão com soquete

ADOAH042MSS0002B03

Artigo não mais disponível - registro de arquivo

Produtos alternativos: EVC007

Quando selecionar um item alternativo, por favor verifique possíveis diferenças técnicas.



Dados elétricos		
Tensão de operação	[V]	10...30 DC
Saídas		
Função elétrica		PNP
Condições ambientais		
Temperatura ambiente	[°C]	-25...90
Proteção		IP 67
Dados mecânicos		
Dimensões	[mm]	27 x 15 x 39
Materiais		TPU transparente
Material do invólucro		TPU, transparente
Material porca		latão, niquelado
Displays / elementos de operação		
Display	Status de chaveamento	1 x LED, amarelo
	em operação	1 x LED, verde
Notas		
Quantidade		1 peça

E10160

Cabo de conexão com soquete

ADOAH042MSS0002B03

conexão elétrica


cabo: 2 m, PUR, laranja, Ø 5 mm; 3 x 0,34 mm² (42 x Ø 0,1 mm)

conexão elétrica - soquete

Conexão: 1 x M12, angular (90º); codificação: A; Corpo: TPU, transparente; Bloqueio: latão, niquelado



Conexão



	Cores dos fios :
BN =	marrom
BK =	preto
BU =	azul