




Soquete confeccionável

SDOAH040ZDSFKPG

Artigo não mais disponível - registro de arquivo

Produtos alternativos: E11509

Quando selecionar um item alternativo, por favor verifique possíveis diferenças técnicas.



Dados elétricos

Tensão de operação	[V]	< 250 AC/DC
--------------------	-----	-------------

Condições ambientais

Temperatura ambiente	[°C]	-25...90
Proteção		IP 67

Dados mecânicos

Materiais	PA
Material do invólucro	PA
Material porca	zinco moldado sob pressão, niquelado

Observações


Unidades por embalagem	1 peça
------------------------	--------

conexão elétrica

terminais: ...0,75 mm²; Prensa Cabo: PG 7

conexão elétrica - soquete

Conexão: 1 x M12, angular (90°); codificação: A; Corpo: PA; Bloqueio: zinco moldado sob pressão, niquelado



E10187



Soquete confeccionável

SDOAH040ZDSFKPG

Conexão

