

E10194




Cabo de conexão com soquete

ADOAG030--S0002E03

Artigo não mais disponível - registro de arquivo

Produtos alternativos: E10217

Quando selecionar um item alternativo, por favor verifique possíveis diferenças técnicas.



Dados elétricos		
Tensão de operação	[V]	< 60 AC/DC
Classe de proteção		III
Condições ambientais		
Temperatura ambiente	[°C]	-25...90
Proteção		IP 67
Dados mecânicos		
Dimensões	[mm]	17 x 8 x 25
Materiais		PUR
Material do invólucro		PUR
Notas		
Quantidade		1 peça

E10194



Cabo de conexão com soquete


ADOAG030--S0002E03

conexão elétrica


cabo: 2 m, PVC, preto, Ø 4,5 mm; 3 x 0,25 mm² (128 x Ø 0,05 mm)

conexão elétrica - soquete

Conexão: 1 x M8, angular (90°); codificação: A; Corpo: PUR



Conexão



BN =
BK =
BU =

Cores dos fios :
marrom
preto
azul