


E10212



Cabo de conexão com soquete

ADOGA030MSS0005B03

Artigo não mais disponível - registro de arquivo



Dados elétricos

Tensão de operação [M] < 250 AC / < 300 DC

Condições ambientais

Temperatura ambiente [°C] -25...90

Proteção IP 67

Dados mecânicos

Dimensões [mm] 15 x 15 x 42

Materiais TPU

Material do invólucro TPU

Material porca latão, niquelado

Observações

Unidades por embalagem 1 peça

conexão elétrica

cabo: 5 m, PUR, laranja, Ø 5 mm; 3 x 0,34 mm² (42 x Ø 0,1 mm)

conexão elétrica - soquete

Conexão: 1 x 1/2", reto; codificação: C; Corpo: TPU; Bloqueio: latão, niquelado




E10212



Cabo de conexão com soquete

ADOGA030MSS0005B03

Conexão



GN =	Cores dos fios :
RD/BK =	verde
RD/WH =	vermelho / preto
	vermelho / branco