



Cabo de conexão com soquete

ADOAH040MSS0005A02


Artigo não mais disponível - registro de arquivo



Dados elétricos		
Tensão de operação	[V]	< 250 AC / < 300 DC
Condições ambientais		
Temperatura ambiente	[°C]	-25...90
Proteção		IP 67
Dados mecânicos		
Dimensões	[mm]	27 x 15 x 39
Materiais		TPU
Material do invólucro		TPU
Material porca		latão, niquelado
Notas		
Quantidade		1 peça

conexão elétrica
cabo: 5 m, PUR / PVC, laranja, Ø 5 mm; 2 x 0,34 mm²

conexão elétrica - soquete
Conexão: 1 x M12, angular (90°); codificação: A; Corpo: TPU; Bloqueio: latão, niquelado; Máx. torque de aperto: 0,5 Nm




E10214



Cabo de conexão com soquete

ADOAH040MSS0005A02

Conexão



BK = Cores dos fios :
WH = preto
 branco