


E10218



Cabo de conexão com soquete

ADOAG032--S0002A03

Artigo não mais disponível - registro de arquivo



Campo de aplicação

Característica especial	sem halogênio
-------------------------	---------------

Dados elétricos

Tensão de operação	[V]	10...30 DC
Classe de proteção		III

Saídas

Função elétrica	PNP
-----------------	-----

Condições ambientais

Temperatura ambiente	[°C]	-25...90
Proteção		IP 65

Dados mecânicos

Materiais	TPU transparente
Material do invólucro	TPU, transparente

Displays / elementos de operação

Display	Status de chaveamento	1 x LED, amarelo
	em operação	1 x LED, verde

Notas

Quantidade	1 peça
------------	--------

E10218



Cabo de conexão com soquete


ADOAG032--S0002A03

conexão elétrica


cabo: 2 m, PUR, sem halogênio, preto, Ø 5 mm; 3 x 0,34 mm² (42 x Ø 0,1 mm)

conexão elétrica - soquete

Conexão: 1 x M8, angular (90°); codificação: A; Corpo: TPU, transparente; Bloqueio: interrupção



Conexão



BK =
BN =
BU =

Cores dos fios :
preto
marrom
azul