

# E10249




## Cabo de conexão com soquete

ADOAH040ZDS0002A03

Artigo não mais disponível - registro de arquivo

Produtos alternativos: EVC004

Quando selecionar um item alternativo, por favor verifique possíveis diferenças técnicas.



### Dados elétricos

Tensão de operação [V] < 250 AC/DC

### Condições ambientais

Temperatura ambiente [°C] -25...90

Proteção IP 67

### Dados mecânicos

Materiais PUR

Material do invólucro PUR

Material porca zinco moldado sob pressão, niquelado

### Observações

Unidades por embalagem 1 peça

### conexão elétrica

cabo: 2 m, PUR / PVC, preto, Ø 4,5 mm; 3 x 0,34 mm<sup>2</sup> (182 x Ø 0,05 mm )

### conexão elétrica - soquete

Conexão: 1 x M12, angular (90°); codificação: A; Corpo: PUR; Bloqueio: zinco moldado sob pressão, niquelado




# E10249



## Cabo de conexão com soquete

ADOAH040ZDS0002A03

### Conexão



BN =  
BK =  
BU =

Cores dos fios :  
marrom  
preto  
azul