

E10251




Cabo de conexão com soquete

ADOGH040ZDS0002A03

Artigo não mais disponível - registro de arquivo

Produtos alternativos: EVC001

Quando selecionar um item alternativo, por favor verifique possíveis diferenças técnicas.



Dados elétricos

Tensão de operação	[V]	< 250 AC/DC
--------------------	-----	-------------

Condições ambientais

Temperatura ambiente	[°C]	-25...90
----------------------	------	----------

Proteção		IP 68
----------	--	-------

Dados mecânicos

Dimensões	[mm]	15 x 15 x 47
-----------	------	--------------

Materiais		PUR
-----------	--	-----

Material do invólucro		PUR
-----------------------	--	-----

Material porca		zinco moldado sob pressão, niquelado
----------------	--	--------------------------------------

Observações

Unidades por embalagem		1 peça
------------------------	--	--------

E10251



Cabo de conexão com soquete

ADOGH040ZDS0002A03

conexão elétrica


cabo: 2 m, PUR / PVC, preto, Ø 4,5 mm; 3 x 0,34 mm² (182 x Ø 0,05 mm)

conexão elétrica - soquete

Conexão: 1 x M12, reto; codificação: A; Corpo: PUR; Bloqueio: zinco moldado sob pressão, niquelado



Conexão



BN =
BK =
BU =

Cores dos fios :
marrom
preto
azul