




Cabo de conexão com soquete

ADOGH040ZDS0005A03

Artigo não mais disponível - registro de arquivo



Dados elétricos

Tensão de operação	[V]	< 250 AC/DC
--------------------	-----	-------------

Condições ambientais

Temperatura ambiente	[°C]	-25...90
Proteção		IP 68

Dados mecânicos

Dimensões	[mm]	15 x 15 x 47
Materiais		PUR
Material do invólucro		PUR
Material porca		zinco moldado sob pressão, niquelado

Observações


Unidades por embalagem		1 peça
------------------------	--	--------

conexão elétrica

cabo: 5 m, PUR / PVC, preto, Ø 4,5 mm; 3 x 0,34 mm²

conexão elétrica - soquete

Conexão: 1 x M12, reto; codificação: A; Corpo: PUR; Bloqueio: zinco moldado sob pressão, niquelado




E10252



Cabo de conexão com soquete

ADOGH040ZDS0005A03

Conexão



BN =
BK =
BU =

Cores dos fios :
marrom
preto
azul