

E10253




Cabo de conexão com soquete

ADOAH042ZDS0002A03

Artigo não mais disponível - registro de arquivo

Produtos alternativos: EVC007

Quando selecionar um item alternativo, por favor verifique possíveis diferenças técnicas.



Dados elétricos

Tensão de operação	[V]	10...30 DC
--------------------	-----	------------

Saídas

Função elétrica	PNP
-----------------	-----

Condições ambientais

Temperatura ambiente	[°C]	-25...90
Proteção		IP 67

Dados mecânicos

Dimensões	[mm]	26 x 15 x 38
Materiais		PUR
Material do invólucro		PUR
Material porca		zinco moldado sob pressão, niquelado

Displays / elementos de operação

Display	Status de chaveamento	1 x LED, amarelo
	em operação	1 x LED, verde

Observações

Unidades por embalagem	1 peça
------------------------	--------

E10253



Cabo de conexão com soquete

ADOAH042ZDS0002A03

conexão elétrica


cabo: 2 m, PUR / PVC, preto, Ø 4,5 mm; 3 x 0,34 mm² (182 x Ø 0,05 mm)

conexão elétrica - soquete

Conexão: 1 x M12, angular (90°); codificação: A; Corpo: PUR; Bloqueio: zinco moldado sob pressão, niquelado



Conexão



BN =
BK =
BU =

Cores dos fios :
marrom
preto
azul