E10256

Cabo de conexão com soquete

ADOAH042ZDS0002E03

Artigo não mais disponível - registro de arquivo



Dados elétricos		
Tensão de operação	[V]	10...30 DC
Saídas		
Função elétrica		PNP
Condições ambientais		
Temperatura ambiente	[°C]	-25...90
Proteção		IP 67
Dados mecânicos		
Materiais		PUR
Material do invólucro		PUR
Material porca		zinco moldado sob pressão, niquelado
Displays / elementos de operação		
Display	Status de chaveamento	1 x LED, amarelo
	em operação	1 x LED, verde
Observações		
Unidades por embalagem		1 peça

E10256

Cabo de conexão com soquete

ADOAH042ZDS0002E03

conexão elétrica

cabo: 2 m, PVC, preto, Ø 4,5 mm; 3 x 0,34 mm² (182 x Ø 0,05 mm)

conexão elétrica - soquete

Conexão: 1 x M12, angular (90º); codificação: A; Corpo: PUR; Bloqueio: zinco moldado sob pressão, niquelado

Conexão



	Cores dos fios :
BN =	marrom
BK =	preto
BU =	azul