


Soquete confeccionável

SDOGH040PLSFKPG

Artigo não mais disponível - registro de arquivo

Produtos alternativos: E11508

Quando selecionar um item alternativo, por favor verifique possíveis diferenças técnicas.



Dados elétricos

Tensão de operação	[V]	10...55 DC
--------------------	-----	------------

Condições ambientais

Temperatura ambiente	[°C]	-40...85
----------------------	------	----------

Proteção		IP 67
----------	--	-------

Dados mecânicos

Dimensões	[mm]	18 x 18 x 46
-----------	------	--------------

Materiais		PBT
-----------	--	-----

Material do invólucro		PBT
-----------------------	--	-----

Material porca		PA
----------------	--	----

Observações

Unidades por embalagem		1 peça
------------------------	--	--------

E10259



Soquete confeccionável

SDOGH040PLSFKPG

conexão elétrica

terminais: ...0,75 mm²; Revestimento do cabo: Ø 4...6 mm

conexão elétrica - soquete

Conexão: 1 x M12, reto; codificação: A; Corpo: PBT; Bloqueio: PA



Conexão

