




Cabo de conexão com soquete

ADOAA030MSS0010B03

Artigo não mais disponível - registro de arquivo



Dados elétricos

Tensão de operação	[V]	< 250 AC / < 300 DC
--------------------	-----	---------------------

Condições ambientais

Temperatura ambiente	[°C]	-25...90
Proteção		IP 67

Dados mecânicos

Materiais	TPU
Material do invólucro	TPU
Material porca	latão, niquelado

Observações

Unidades por embalagem	1 peça
------------------------	--------

conexão elétrica

cabo: 10 m, PUR, laranja, Ø 5,2 mm; 3 x 0,34 mm² (42 x Ø 0,1 mm)

conexão elétrica - soquete

Conexão: 1 x 1/2", angular (90°); codificação: C; Corpo: TPU; Bloqueio: latão, niquelado




E10262



Cabo de conexão com soquete

ADOAA030MSS0010B03

Conexão



GN =	Cores dos fios :
RD/BK =	verde
RD/WH =	vermelho / preto
	vermelho / branco