




Caixa separadora

ZDO4H055MSS0005H07

Artigo não mais disponível - registro de arquivo

Produtos alternativos: EBC015
Quando selecionar um item alternativo, por favor verifique possíveis diferenças técnicas.



Campo de aplicação		
Característica especial	sem silicone; sem halogênio; Contatos banhados a ouro	
Sem silicone	sim	
Dados elétricos		
Tensão de operação	[V]	10...30 DC
Classe de proteção		II
Capacidade de carga por módulo/slot	[A]	4
Capacidade de carga total	[A]	12
Condições ambientais		
Temperatura ambiente	[°C]	-15...80
Proteção		IP 67
Dados mecânicos		
Dimensões	[mm]	18 x 54 x 82
Materiais		TPU
Material do invólucro		TPU

E10278



Caixa separadora

ZDO4H055MSS0005H07

Quantidade de slots do distribuidor central	4
Versão do conector	M12

Displays / elementos de operação

Display	Status de chaveamento	4 x LED, amarelo
	em operação	1 x LED, verde

Notas


Quantidade	1 peça
------------	--------

conexão elétrica

cabo: 5 m, PUR, sem halogênio, preto, Ø 8,4 mm; 4 x 0,34 mm² (43 x Ø 0,1 mm) + 3 x 0,75 mm² (95 x Ø 0,1 mm)

conexão elétrica - slot

Conexão: 4 x M12; codificação: A; Corpo: TPU; Contatos: dourado; Máx. torque de aperto: 0,5 Nm




E10278



Caixa separadora

ZDO4H055MSS0005H07

Conexão



BN =	marrom
BU =	azul
GN =	verde
GN/YE =	verde/amarelo
GY =	cinza
WH =	branco
YE =	amarelo