


Caixa separadora

ZDO6H057MSS0010H09

Artigo não mais disponível - registro de arquivo



Área de aplicação

Característica especial	sem silicone; sem halogênio; Contatos banhados a ouro
Sem silicone	sim

Dados elétricos

Tensão de operação	[V]	10...30 DC
Classe de proteção		II
Capacidade de carga por módulo/slot	[A]	4
Capacidade de carga total	[A]	12

Condições ambientais

Temperatura ambiente	[°C]	-15...80
Proteção		IP 67

Dados mecânicos

Dimensões	[mm]	18 x 54 x 100
Materiais		TPU
Material do invólucro		TPU
Quantidade de slots do distribuidor central		6

E10281



Caixa separadora

ZDO6H057MSS0010H09

Versão do conector	M12
--------------------	-----

Displays / elementos de operação

Display	Status de chaveamento	6 x LED, amarelo
	em operação	1 x LED, verde

Observações

Unidades por embalagem	1 peça
------------------------	--------

conexão elétrica

cabo: 10 m, PUR, sem halogênio, preto, Ø 9 mm; 6 x 0,34 mm² + 3 x 0,75 mm²

conexão elétrica - slot

Conexão: 6 x M12; codificação: A; Corpo: TPU; Contatos: dourado; Máx. torque de aperto: 0,5 Nm



E10281



Caixa separadora

ZDO6H057MSS0010H09

Conexão



	Cores dos fios :
BN =	marrom
BU =	azul
GN =	verde
GN/YE =	verde/amarelo
GY =	cinza
PK =	rosa
RD =	vermelho
WH =	branco
YE =	amarelo