


E10290



Caixa separadora

ZDO4H045MSS0,03A07

Artigo não mais disponível - registro de arquivo



Dados elétricos

Tensão de operação	[V]	10...30 DC
Capacidade de carga por módulo/slot	[A]	4
Capacidade de carga total	[A]	12

Condições ambientais

Temperatura ambiente	[°C]	-15...90
Proteção		IP 67

Dados mecânicos

Dimensões	[mm]	18 x 54 x 82
Quantidade de slots do distribuidor central		4

Displays / elementos de operação

Display	Status de chaveamento	4 x LED, amarelo
	em operação	1 x LED, verde

Observações

Unidades por embalagem	1 peça
------------------------	--------



Caixa separadora

ZDO4H045MSS0,03A07

conexão elétrica

cabo: 0,35 m, PUR / PVC; 4 x 0,34 mm² + 3 x 0,75 mm²

conexão elétrica - slot

Conexão: 4 x M12; codificação: A; Máx. torque de aperto: 0,5 Nm



Conexão

BN	1 (1...4)	C
BU	3 (1...4)	C
GN/YE	5 (1...4)	C
WH	4 (1)	C
GN	4 (2)	C
YE	4 (3)	C
GY	4 (4)	C

	Cores dos fios :
BN =	marrom
BU =	azul
GN =	verde
GN/YE =	verde/amarelo
GY =	cinza
WH =	branco
YE =	amarelo