E10292

Cabo de conexão com soquete

ADOAF032MSS0005A03

Artigo não mais disponível - registro de arquivo



Dados elétricos			
Tensão de operação	[V]	10...30 DC	
Classe de proteção		III	
Saídas			
Função elétrica		PNP	
Condições ambientais			
Temperatura ambiente	[°C]	-25...90	
Proteção		IP 67	
Dados mecânicos			
Dimensões	[mm]	17 x 10 x 26	
Materiais		TPU transparente	
Material do invólucro		TPU, transparente	
Material porca		latão, niquelado	
Displays / elementos de operação			
Display		Status de chaveamento	1 x LED, amarelo
		em operação	1 x LED, verde
Notas			
Quantidade		1 peça	

E10292

Cabo de conexão com soquete


ADOAF032MSS0005A03

conexão elétrica


cabo: 5 m, PUR / PVC, laranja, Ø 5 mm; 3 x 0,34 mm²

conexão elétrica - soquete

Conexão: 1 x M8, angular (90º); codificação: A; Corpo: TPU, transparente; Bloqueio: latão, niquelado



Conexão



	Cores dos fios :
BN =	marrom
BK =	preto
BU =	azul