

E10295



Cabo de conexão com soquete

ADOAH040MSS0002F03

Artigo não mais disponível - registro de arquivo

Produtos alternativos: E10909

Quando selecionar um item alternativo, por favor verifique possíveis diferenças técnicas.



Dados elétricos

Tensão de operação [V] < 250 AC / < 300 DC

Condições ambientais

Temperatura ambiente [°C] -25...90

Proteção IP 67

Dados mecânicos

Dimensões [mm] 27 x 15 x 39

Materiais TPU

Material do invólucro TPU

Material porca latão, revestimento anti-adesivo

Observações

Unidades por embalagem 1 peça

E10295



Cabo de conexão com soquete

ADOAH040MSS0002F03

conexão elétrica


cabo: 2 m, PVC, laranja, Ø 5 mm; irradiado; 3 x 0,34 mm² (19 x Ø 0,15 mm)

conexão elétrica - soquete

Conexão: 1 x M12, angular (90°); codificação: A; Corpo: TPU; Bloqueio: latão, revestimento anti-adesivo; Máx. torque de aperto: 0,5 Nm



Conexão



BN =

BK =

BU =

Cores dos fios :

marrom

preto

azul