




Cabo de conexão com soquete

ADOAH040MSS0005F03

Artigo não mais disponível - registro de arquivo



Dados elétricos		
Tensão de operação	[V]	< 250 AC / < 300 DC
Condições ambientais		
Temperatura ambiente	[°C]	-25...90
Proteção		IP 67
Dados mecânicos		
Dimensões	[mm]	27 x 15 x 39
Materiais		TPU
Material do invólucro		TPU
Material porca		latão, revestimento anti-adesivo
Observações		
Unidades por embalagem		1 peça

E10296



Cabo de conexão com soquete

ADOAH040MSS0005F03

conexão elétrica


cabo: 5 m, PVC, laranja, Ø 5 mm; irradiado; 3 x 0,34 mm²

conexão elétrica - soquete

Conexão: 1 x M12, angular (90°); codificação: A; Corpo: TPU; Bloqueio: latão, revestimento anti-adesivo; Máx. torque de aperto: 0,5 Nm



Conexão



BN =

BK =

BU =

Cores dos fios :

marrom

preto

azul