

E10297




Cabo de conexão com soquete

ADOAH042MSS0002F03

Artigo não mais disponível - registro de arquivo

Produtos alternativos: E10912

Quando selecionar um item alternativo, por favor verifique possíveis diferenças técnicas.



Dados elétricos		
Tensão de operação	[V]	10...30 DC
Saídas		
Função elétrica		PNP
Condições ambientais		
Temperatura ambiente	[°C]	-25...90
Proteção		IP 67
Dados mecânicos		
Dimensões	[mm]	27 x 15 x 39
Materiais		TPU transparente
Material do invólucro		TPU, transparente
Material porca		latão, revestimento anti-adesivo
Observações		
Unidades por embalagem		1 peça

E10297



Cabo de conexão com soquete

ADOAH042MSS0002F03

conexão elétrica


cabo: 2 m, PVC, laranja, Ø 5 mm; irradiado; 3 x 0,34 mm² (19 x Ø 0,15 mm)

conexão elétrica - soquete

Conexão: 1 x M12, angular (90°); codificação: A; Corpo: TPU, transparente; Bloqueio: latão, revestimento anti-adensivo



Conexão



BN =
BK =
BU =

Cores dos fios :
marrom
preto
azul