

E10302




Cabo de conexão com soquete

ADOGH040MSS0002A04

Artigo não mais disponível - registro de arquivo

Produtos alternativos: EVC001

Quando selecionar um item alternativo, por favor verifique possíveis diferenças técnicas.



Dados elétricos		
Tensão de operação	[V]	< 250 AC / < 300 DC
Condições ambientais		
Temperatura ambiente	[°C]	-25...90
Proteção		IP 67
Dados mecânicos		
Dimensões	[mm]	15 x 15 x 43
Materiais		TPU
Material do invólucro		TPU
Material porca		latão, niquelado
Notas		
Quantidade		1 peça

E10302



Cabo de conexão com soquete

ADOGH040MSS0002A04

conexão elétrica


cabo: 2 m, PUR / PVC, laranja, Ø 5 mm; 4 x 0,25 mm² (32 x Ø 0,1 mm)

conexão elétrica - soquete

Conexão: 1 x M12, reto; codificação: A; Corpo: TPU; Bloqueio: latão, niquelado



Conexão



BN =	Cores dos fios :
BK =	marrom
BU =	preto
WH =	azul
	branco