


E10307



Cabo de conexão com soquete

ADOAH042MSS0008A03

Artigo não mais disponível - registro de arquivo



Dados elétricos

Tensão de operação [V] 10...30 DC

Saídas

Função elétrica PNP

Condições ambientais

Temperatura ambiente [°C] -25...90

Proteção IP 67

Dados mecânicos

Dimensões [mm] 27 x 15 x 39

Materiais TPU transparente

Material do invólucro TPU, transparente

Material porca latão, niquelado

Displays / elementos de operação

Display	Status de chaveamento	1 x LED, amarelo
	em operação	1 x LED, verde

Observações

Unidades por embalagem 1 peça

E10307



Cabo de conexão com soquete

ADOAH042MSS0008A03

conexão elétrica


cabo: 8 m, PUR / PVC, laranja, Ø 5 mm; 3 x 0,34 mm²

conexão elétrica - soquete

Conexão: 1 x M12, angular (90°); codificação: A; Corpo: TPU, transparente; Bloqueio: latão, niquelado



Conexão



Cores dos fios :
BN = marrom
BK = preto
BU = azul