


# E10318



## Cabo de conexão com soquete

ADOAH042VAS0005E03

Artigo não mais disponível - registro de arquivo



### Dados elétricos

Tensão de operação [V] 10...30 DC

### Saídas

Função elétrica PNP

### Condições ambientais

Temperatura ambiente [°C] -25...90

Proteção IP 67

### Dados mecânicos

Materiais TPU transparente

Material do invólucro TPU, transparente

Material porca 1.4404 (aço inoxidável / 316L)

### Observações

Unidades por embalagem 1 peça

# E10318



## Cabo de conexão com soquete


ADOAH042VAS0005E03

### conexão elétrica


cabo: 5 m, PVC, laranja, Ø 5 mm; 3 x 0,34 mm<sup>2</sup> (42 x Ø 0,1 mm )

### conexão elétrica - soquete

Conexão: 1 x M12, angular (90°); codificação: A; Corpo: TPU, transparente; Bloqueio: 1.4404 (aço inoxidável / 316L); Máx. torque de aperto: 0,5 Nm



### Conexão



Cores dos fios :  
BK = preto  
BN = marrom  
BU = azul