




Cabo de conexão com soquete


ADOAH040VAS0010E02

Artigo não mais disponível - registro de arquivo



Dados elétricos		
Tensão de operação	[V]	< 250 AC / < 300 DC
Condições ambientais		
Temperatura ambiente	[°C]	-25...90
Proteção		IP 67
Dados mecânicos		
Dimensões	[mm]	27 x 15 x 39
Materiais		TPU
Material do invólucro		TPU
Material porca		1.4404 (aço inoxidável / 316L)
Observações		
Unidades por embalagem		1 peça
conexão elétrica		
cabo: 10 m, PVC, laranja, Ø 5 mm; 2 x 0,34 mm² (42 x Ø 0,1 mm)		
conexão elétrica - soquete		

Conexão: 1 x M12, reto; codificação: A; Corpo: TPU; Bloqueio: 1.4404 (aço inoxidável / 316L)




E10334



Cabo de conexão com soquete

ADOAH040VAS0010E02

Conexão



BK = Cores dos fios :
WH = preto
 branco