

E10346




Plugável

SSTA040MSSFKPG

Artigo não mais disponível - registro de arquivo

Produtos alternativos: E11505

Quando selecionar um item alternativo, por favor verifique possíveis diferenças técnicas.



Dados elétricos

Tensão de operação [V] < 125 AC / < 150 DC

Condições ambientais

Temperatura ambiente [°C] -40...85

Proteção IP 67

Dados mecânicos

Materiais PBT

Material do invólucro PBT

Material porca latão, niquelado

Observações

Unidades por embalagem 1 peça

E10346



Plugável


SSTA040MSSFKPG

conexão elétrica

terminais: ...0,5 mm²; Revestimento do cabo: Ø 4...6 mm

conexão elétrica - conector

Conexão: 1 x M12, angular (90°); codificação: A; Corpo: PBT; Bloqueio: latão, niquelado



Conexão

