



Cabo de conexão com soquete

ADOAH040MSN0002A04

Artigo não mais disponível - registro de arquivo

Produtos alternativos: ENC04A
Quando selecionar um item alternativo, por favor verifique possíveis diferenças técnicas.



Área de aplicação		
Aplicação		Ex zona 1
Dados elétricos		
Tensão de operação	[V]	< 15 DC
Condições ambientais		
Temperatura ambiente	[°C]	-25...90
Proteção		IP 67
Classificação de segurança		
Capacidade própria máx.	[nF]	0,196
Indutância própria máx.	[µH]	4
Dados mecânicos		
Dimensões	[mm]	27 x 15 x 39
Materiais		TPU
Material do invólucro		TPU
Material porca		latão, niquelado
Observações		
Observações	Existem requisitos específicos de cabeamento em caso de utilização de conectores fêmeas em áreas potencialmente explosivas (ATEX). É imprescindível que o usuário respeite sob sua própria responsabilidade os requisitos dos regulamentos de instalação aplicáveis.	
Unidades por embalagem		1 peça

E10355



Cabo de conexão com soquete

ADOAH040MSN0002A04

conexão elétrica

cabo: 2 m, PUR / PVC, azul, Ø 5 mm; 4 x 0,34 mm² (42 x Ø 0,1 mm)

conexão elétrica - soquete

Conexão: 1 x M12, angular (90°); codificação: A; Corpo: TPU; Bloqueio: latão, niquelado; Máx. torque de aperto: 0,5 Nm



Conexão

1	BN
2	WH
3	BU
4	BK

	Cores dos fios :
BK =	preto
BN =	marrom
BU =	azul
WH =	branco