



Cabo de conexão com soquete

ADOGH040MSN0002A04

Artigo não mais disponível - registro de arquivo

Produtos alternativos: ENC01A
Quando selecionar um item alternativo, por favor verifique possíveis diferenças técnicas.



Campo de aplicação		
Aplicação		Ex zona 1
Dados elétricos		
Tensão de operação	[V]	< 15 DC
Condições ambientais		
Temperatura ambiente	[°C]	-25...90
Proteção		IP 67
Classificação de segurança		
Capacidade própria máx.	[nF]	0,196
Indutância própria máx.	[µH]	4
Dados mecânicos		
Dimensões	[mm]	15 x 15 x 43
Materiais		TPU azul
Material do invólucro		TPU, azul
Material porca		latão, niquelado
Notas		
Notas	Existem requisitos específicos de cabeamento em caso de utilização de conectores fêmeas em áreas potencialmente explosivas (ATEX). É imprescindível que o usuário respeite sob sua própria responsabilidade os requisitos dos regulamentos de instalação aplicáveis.	
Quantidade		1 peça

E10357



Cabo de conexão com soquete

ADOGH040MSN0002A04

conexão elétrica


cabo: 2 m, PUR / PVC, azul, Ø 5 mm; 4 x 0,34 mm² (42 x Ø 0,1 mm)

conexão elétrica - soquete

Conexão: 1 x M12, reto; codificação: A; Corpo: TPU, azul; Bloqueio: latão, niquelado; Máx. torque de aperto: 0,5 Nm



Conexão



BK =
BN =
BU =
WH =

Cores dos fios :
preto
marrom
azul
branco