


E10376



Jumper

VDOAH042MSS0001A04STAH040MSS

Artigo não mais disponível - registro de arquivo



Dados elétricos

Tensão de operação [V] 10...30 DC

Saídas

Função elétrica PNP

Condições ambientais

Temperatura ambiente [°C] -25...90

Proteção IP 67

Dados mecânicos

Materiais TPU

Material do invólucro TPU

Material porca latão, niquelado

Displays / elementos de operação

Display	Status de chaveamento	1 x LED, verde
	em operação	1 x LED, amarelo

Remarks

Unidades por embalagem 1 peça

conexão elétrica - conector

Conexão: 1 x M12, angular (90°); codificação: A; Corpo: TPU; Bloqueio: latão, niquelado



E10376




Jumper

VDOAH042MSS0001A04STAH040MSS

conexão elétrica

cabo: 1 m, PUR / PVC, laranja; 4 x 0,25 mm² (32 x Ø 0,1 mm)

Conexão



conexão elétrica - soquete

Conexão: 1 x M12, angular (90°); codificação: A; Corpo: TPU; Bloqueio: latão, niquelado

