




Cabo de conexão com soquete

ADOGH040MSN0020A04

Artigo não mais disponível - registro de arquivo



Área de aplicação		
Aplicação	Ex zona 1	
Dados elétricos		
Tensão de operação	[V]	< 15 DC
Condições ambientais		
Temperatura ambiente	[°C]	-25...90
Proteção	IP 67	
Classificação de segurança		
Capacidade própria máx.	[nF]	0,196
Indutância própria máx.	[µH]	4
Dados mecânicos		
Dimensões	[mm]	15 x 15 x 43
Materiais	TPU azul	
Material do invólucro	TPU, azul	
Material porca	latão, niquelado	
Observações		
Observações	Existem requisitos específicos de cabeamento em caso de utilização de conectores fêmeas em áreas potencialmente explosivas (ATEX). É imprescindível que o usuário respeite sob sua própria responsabilidade os requisitos dos regulamentos de instalação aplicáveis.	
Unidades por embalagem	1 peça	

E10378



Cabo de conexão com soquete

ADOGH040MSN0020A04

conexão elétrica

cabo: 20 m, PUR / PVC, azul, Ø 5 mm; 4 x 0,34 mm² (42 x Ø 0,1 mm)

conexão elétrica - soquete

Conexão: 1 x M12, reto; codificação: A; Corpo: TPU, azul; Bloqueio: latão, niquelado; Máx. torque de aperto: 0,5 Nm



Conexão



BK =
BN =
BU =
WH =

Cores dos fios :
preto
marrom
azul
branco