


# E10394



## Cabo de conexão com soquete

ADOGH040MSS0010A02

Artigo não mais disponível - registro de arquivo



### Dados elétricos

Tensão de operação [V] < 250 AC / < 300 DC

### Condições ambientais

Temperatura ambiente [°C] -25...90

Proteção IP 67

### Dados mecânicos

Dimensões [mm] 15 x 15 x 43

Materiais TPU

Material do invólucro TPU

Material porca latão, niquelado

### Observações


Unidades por embalagem 1 peça

### conexão elétrica

cabo: 10 m, PUR / PVC, laranja, Ø 5 mm; 2 x 0,34 mm<sup>2</sup> (180 x Ø 0,05 mm )

### conexão elétrica - soquete

Conexão: 1 x M12, reto; codificação: A; Corpo: TPU; Bloqueio: latão, niquelado; Máx. torque de aperto: 0,5 Nm




# E10394



## Cabo de conexão com soquete

ADOGH040MSS0010A02

### Conexão



BK =           Cores dos fios :  
WH =           preto  
                  branco