

E10395




Jumper

VDOAH042MSS00,6A04STAH040MSS

Artigo não mais disponível - registro de arquivo

Produtos alternativos: EVC036
Quando selecionar um item alternativo, por favor verifique possíveis diferenças técnicas.



Dados elétricos

Tensão de operação	[V]	10...30 DC
--------------------	-----	------------

Saídas

Função elétrica	PNP
-----------------	-----

Condições ambientais

Temperatura ambiente	[°C]	-25...90
----------------------	------	----------

Proteção	IP 67
----------	-------

Dados mecânicos

Materiais	PUR
-----------	-----

Material do invólucro	PUR
-----------------------	-----

Material porca	latão, niquelado
----------------	------------------

Displays / elementos de operação


Display	Status de chaveamento	1 x LED, amarelo
	em operação	1 x LED, verde

Observações

Unidades por embalagem	1 peça
------------------------	--------

conexão elétrica - conector

Conexão: 1 x M12, angular (90°); codificação: A; Corpo: PUR; Bloqueio: latão, niquelado






Jumper

VDOAH042MSS00,6A04STAH040MSS

conexão elétrica

cabo: 0,6 m, PUR / PVC, laranja, Ø 5 mm; 4 x 0,25 mm² (32 x Ø 0,1 mm)

Conexão



BK =	Cores dos fios :
BN =	preto
BU =	marrom
GN =	azul
WH =	verde
YE =	branco
	amarelo

conexão elétrica - soquete

Conexão: 1 x M12, angular (90°); codificação: A; Corpo: PUR; Bloqueio: latão, niquelado

