



Jumper

VDOAH032MSS0001H03STGH030MSS

Artigo não mais disponível - registro de arquivo

Produtos alternativos: EVC052
Quando selecionar um item alternativo, por favor verifique possíveis diferenças técnicas.



Área de aplicação		
Característica especial	sem silicone; Contatos banhados a ouro	
Sem silicone	sim	
Dados elétricos		
Tensão de operação	[V]	10...30 DC
Capacidade de carga total	[A]	3
Saídas		
Função elétrica	PNP	
Condições ambientais		
Temperatura ambiente	[°C]	-25...80
Proteção	IP 68	
Dados mecânicos		
Materiais	PUR	
Material do invólucro	PUR	
Material porca	latão, niquelado	
Displays / elementos de operação		
Display	Status de chaveamento	1 x LED, amarelo
	em operação	1 x LED, verde



Jumper

VDOAH032MSS0001H03STGH030MSS

Observações

Unidades por embalagem

1 peça

conexão elétrica - conector


Conexão: 1 x M12, reto; codificação: A; Corpo: PUR; Bloqueio: latão, niquelado; Contatos: dourado; Máx. torque de aperto: 0,7...0,9 Nm



conexão elétrica

cabo: 1 m, PUR, preto, Ø 4,3 mm; 3 x 0,34 mm² (42 x Ø 0,1 mm)

Conexão



conexão elétrica - soquete

Conexão: 1 x M12, angular (90°); codificação: A; Corpo: PUR; Bloqueio: latão, niquelado; Contatos: dourado; Máx. torque de aperto: 0,7...0,9 Nm

