




Cabos de conexão com conector de válvula

VVDAC031MSS00,3H03STGH030MSS



Área de aplicação		
Característica especial	sem silicone; sem halogênio; Contatos banhados a ouro	
Sem silicone	sim	
Dados elétricos		
Tensão de operação	[V]	< 24 AC/DC
Proteção contra sobretensão		sim; (VDR)
Capacidade de carga total	[A]	3
Condições ambientais		
Temperatura ambiente	[°C]	-25...80
Proteção		IP 65
Dados mecânicos		
Peso	[g]	45,5
Materiais		PUR
Material do invólucro		PUR
Material porca		latão, niquelado
Displays / elementos de operação		
Display	em operação	1 x LED, amarelo
Acessórios		
Material incluído	parafuso	
	área para marcação	



Cabos de conexão com conector de válvula

VVDAC031MSS00,3H03STGH030MSS

Observações

Unidades por embalagem

1 peça

conexão elétrica - conector

Conexão: 1 x M12, reto; codificação: A; Corpo: PUR; Bloqueio: latão, niquelado; Contatos: dourado; Máx. torque de aperto: 0,7...0,9 Nm



conexão elétrica

cabo: 0,3 m, PUR, sem halogênio, preto, Ø 5 mm; 3 x 0,5 mm² (42 x Ø 0,1 mm)

Conexão



conexão elétrica - soquete

Conexão: 1 x válvula da forma de construção C conforme DIN, angular (90°); Corpo: PUR; Bloqueio: latão, niquelado; Contatos: latão niquelado; Máx. torque de aperto: 0,7...0,9 Nm

