


Cabos de conexão com conector de válvula

VVDAC031MSS0002H03STGH030MSS



Área de aplicação

Característica especial sem silicone; sem halogênio; Contatos banhados a ouro

Sem silicone sim

Dados elétricos

Tensão de operação [V] < 24 AC/DC

Proteção contra sobretensão sim; (VDR)

Capacidade de carga total [A] 3

Condições ambientais

Temperatura ambiente [°C] -25...80

Proteção IP 65

Dados mecânicos

Peso [g] 124,8

Materiais PUR

Material do invólucro PUR

Material porca latão, niquelado

Displays / elementos de operação

Display em operação 1 x LED, amarelo

Acessórios

Material incluído parafuso
área para marcação



Cabos de conexão com conector de válvula

VVDAC031MSS0002H03STGH030MSS

Observações

Unidades por embalagem

1 peça

conexão elétrica - conector

Conexão: 1 x M12, reto; codificação: A; Corpo: PUR; Bloqueio: latão, niquelado; Contatos: dourado; Máx. torque de aperto: 0,7...0,9 Nm



conexão elétrica

cabo: 2 m, PUR, sem halogênio, preto, Ø 5 mm; 3 x 0,5 mm² (42 x Ø 0,1 mm)

Conexão



conexão elétrica - soquete

Conexão: 1 x válvula da forma de construção C conforme DIN, angular (90°); Corpo: PUR; Bloqueio: latão, niquelado; Contatos: latão niquelado; Máx. torque de aperto: 0,7...0,9 Nm

