


## Cabos de conexão com conector de válvula

VVSAC031MSS00,6H03STGH030MSS



## Área de aplicação

|                         |                                                       |
|-------------------------|-------------------------------------------------------|
| Característica especial | sem silicone; sem halogênio; Contatos banhados a ouro |
| Sem silicone            | sim                                                   |

## Dados elétricos

|                               |            |
|-------------------------------|------------|
| Tensão de operação [V]        | < 24 AC/DC |
| Proteção contra sobretensão   | sim; (VDR) |
| Capacidade de carga total [A] | 3          |

## Condições ambientais

|                           |          |
|---------------------------|----------|
| Temperatura ambiente [°C] | -25...80 |
| Proteção                  | IP 67    |

## Dados mecânicos

|                       |                  |
|-----------------------|------------------|
| Peso [g]              | 59               |
| Materiais             | PUR              |
| Material do invólucro | PUR              |
| Material porca        | latão, niquelado |

## Displays / elementos de operação

|         |                       |                  |
|---------|-----------------------|------------------|
| Display | Status de chaveamento | 1 x LED, amarelo |
|---------|-----------------------|------------------|

## Acessórios

|                   |                    |
|-------------------|--------------------|
| Material incluído | parafuso           |
|                   | área para marcação |

## Observações

|                        |        |
|------------------------|--------|
| Unidades por embalagem | 1 peça |
|------------------------|--------|

## Cabos de conexão com conector de válvula

VVSAC031MSS00,6H03STGH030MSS

### conexão elétrica - conector


Conexão: 1 x M12, reto; codificação: A; Corpo: PUR; Bloqueio: latão, niquelado; Contatos: dourado; Máx. torque de aperto: 0,7...0,9 Nm



### conexão elétrica

cabo: 0,6 m, PUR, sem halogênio, preto, Ø 5 mm; 3 x 0,5 mm<sup>2</sup> (42 x Ø 0,1 mm )

### Conexão



### conexão elétrica - soquete

Conexão: 1 x válvula da forma de construção C conforme padrões industriais, angular (90°); Corpo: PUR; Bloqueio: latão, niquelado; Contatos: latão niquelado; Máx. torque de aperto: 0,7...0,9 Nm

